



LVZVA

V-Klemme Aluminium für Schaltleisten LV NH1-3 bis 240mm² (SET=3 Stück)

Technische Eigenschaften

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	25 - 300 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	25 - 300 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RM)	25 - 300 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (SM)	35 - 240 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RE)	25 - 300 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (SE)	25 - 300 mm ²

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	30 - 30 Nm
----------------------	------------

Abmessungen

Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 10 mm
Höhe	50,50 mm
Breite	23 mm
Tiefe	36,60 mm

Elektrischer Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------

Texte

Montageart	Geeignet für Flachschiene
------------	---------------------------

Kabel

Werkstoff Kabel	Kupfer Aluminium
-----------------	---------------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja