



LVZVA

**V-Klemme Aluminium für Schaltleisten LV NH1-3 bis 240mm<sup>2</sup> (SET=3 Stück)**

**Technische Eigenschaften**

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	25 - 300 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	25 - 300 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RM)	25 - 300 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (SM)	35 - 240 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RE)	25 - 300 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (SE)	25 - 300 mm <sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Nominales Drehmoment	30 - 30 Nm
----------------------	------------

**Abmessungen**

Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 10 mm
Höhe	50.50 mm
Breite	23 mm
Tiefe	36.60 mm

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	630 A
-----------	-------

**Texte**

Montageart	Geeignet für Flachschiene
------------	---------------------------

**Kabel**

Werkstoff Kabel	Kupfer Aluminium
-----------------	---------------------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja