



LVZVA

V-Klemme Aluminium für Schaltleisten LV NH1-3 bis 240mm<sup>2</sup> (SET=3 Stück)

Technische Eigenschaften

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	25 - 300 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	25 - 300 mm <sup>2</sup>

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	30 - 30 Nm
----------------------	------------

Abmessungen

Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 10 mm
Höhe	50.50 mm
Breite	23 mm
Tiefe	36.60 mm

Elektrischer Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------

Texte

Montageart	Geeignet für Flachschiene
------------	---------------------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja