



LVZVA

Alu V-klem max. 240-300 mm<sup>2</sup> (set à 3 stuks)

#### Technische eigenschappen

##### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	25 - 300 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	25 - 300 mm <sup>2</sup>
Doorsnede massieve geleider (RM)	25 - 300 mm <sup>2</sup>
Doorsnede massieve geleider	35 - 240 mm <sup>2</sup>
Doorsnede massieve geleider (RE)	25 - 300 mm <sup>2</sup>
Doorsnede massieve geleider (SE)	25 - 300 mm <sup>2</sup>

##### Installatie, montage

Aandraaimoment	30 - 30 NM
----------------	------------

##### Afmetingen

Dikte rail	5 - 10 mm
Hoogte	50,50 mm
Breedte	23 mm
Diepte	36,60 mm

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------

##### Teksten

Montagewijze	Geschikt voor vlakke rail
--------------	---------------------------

##### Kabel

Materiaal kabel	Koper Aluminium
-----------------	--------------------

##### Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja