



LF440G

Cilindrični osigurač 14x51 gG 40A

Tehničke karakteristike

Osigurač

Karakteristike osigurača	gG
Veličina osigurača	14 x 51

Električna struja

Nazivna struja	40 A
----------------	------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	4,75 W
-----------------------------	--------

Glavne električne karakteristike

Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1	120 kA
--	--------

Napon

Vrsta napajanja	AC
Nazivni napon	500 - 500 V

Arhitektura

Krivulja	C
----------	---

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da