



LVZ001A

LV zaciski pryzmowe 150mm² (3 szt.) NH00 szyny 185mm przewody Cu i Al

Właściwości techniczne

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH00
---------------------------------	------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	70 - 150 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	150 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego (RM)	70 - 150 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego (SM)	70 - 150 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego (RE)	70 - 150 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego (SE)	70 - 150 mm ²

Wymiary

Wysokość	15 mm
Szerokość	16 mm
Głębokość	36 mm

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak