



LF540G

Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 22x58mm gG 40A 690V AC 120kA

Technische Eigenschaften

Sicherung

Sicherungscharakteristik	gG
Sicherungsgröße	22 x 58

Elektrischer Strom

Nennstrom	40 A
Nennausschaltvermögen I1 bei 500 V AC IEC 60269-2	120 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4 W
---------------------------------------	-----

Elektrische Hauptattribute

Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1	80 kA
---	-------

Spannung

Versorgungsspannungsart	AC
Nennspannung	690 - 690 V

Architektur

Auslösecharakteristik	C
-----------------------	---

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja