



LF540G

**Zekering CHT22-40 A Ø 22 x 58 mm**

**Technische karakteristieken**

**Zekering**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Kenmerken zekering | gG      |
| AT_FuseSize        | 22 x 58 |

**Elektrische Stroom**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 40 A |
|-----------------|------|

**Vermogen**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 4 W |
|----------------------------------|-----|

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

|   |       |
|---|-------|
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen I <sub>cn</sub> AC volgens IEC60898-1 | 80 kA |
|---|-------|

**Spanning**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Type voeding      | AC          |
| Nominale spanning | 690 - 690 V |

**Architectuur**

|       |   |
|-------|---|
| Curve | C |
|-------|---|

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |