



LF540G

Zekering CHT22-40 A Ø 22 x 58 mm

Technische eigenschappen

Zekering

Kenmerken zekering	gG
Zekeringsgrootte	22 x 58

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
-----------------	------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	4 W
----------------------------------	-----

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen I _{cn} volgens IEC 60898-1	80 kA
---	-------

Spanning

Type voeding	AC
Nominale spanning	690 - 690 V

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	C
-------------------------	---

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja