



LF599G

Zekering CHT22-125 A Ø 22 x 58 mm

Technische karakteristieken

Zekering

Kenmerken zekering	gG
AT_FuseSize	22 x 58

Elektrische Stroom

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	11,40 W
----------------------------------	---------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominaal kortsluitafschakelvermogen I _{cn} AC volgens IEC60898-1	120 kA
---	--------

Spanning

Type voeding	AC
Nominale spanning	500 - 500 V

Architectuur

Curve	C
-------	---

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja