



LF599G

Cilindrični osigurač 22x58 gG 125A

Tehničke karakteristike

Osigurač

Karakteristike osigurača	gG
Veličina osigurača	22 x 58

Električna struja

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	11,40 W
-----------------------------	---------

Glavne električne karakteristike

Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1	120 kA
--	--------

Napon

Vrsta napajanja	AC
Nazivni napon	500 - 500 V

Arhitektura

Krivulja	C
----------	---

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da