



48041909

Steckdose SCHUKO/USB A-C S.1, polarweiß matt

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
Ausgangsstrom	3000 mA

Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V
Ausgangsspannung	4,75 - 5,25 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 35 °C
--------------------	-----------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Leistung

Ausgangsleistung	15 W
Leistungsaufnahme standby	0,05 W

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	45 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm
Einbautiefe	32 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität

Anschlussart	Steckanschluss
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung
Anschluss-/Steckertyp USB	AC

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK02
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Abdeckung	Zentralplatte
Steckverbinder/Buchsen	Mit USB-Buchsen Typ A + Typ C
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja