



FQI125

Infällt fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Fjällvit (RAL 9010), Al/Cu 6-50 mm².

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	795 mm
Bredd	620 mm
Djup	220 mm

Utrustning

Antal sektioner i bredd	2
Antal mätarplatser <=63 A	1
Antal platser för TRE räkning med 3-punkts fixering	0
Antal rader	1

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP23
Skyddsklass	Isoleringsklass I

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
--------------	---

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----