



LZ051

Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH00, 6-70mm²

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	160 A
-----------------	-------

Pojistka

Velikost pojistky	NH00
-------------------	------

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	6 - 70 mm ²
Průřez plného vodiče	6 - 70 mm ²
Průřez tuhého vodiče (RM)	6 - 70 mm ²
Průřez tuhého vodiče (SM)	6 - 70 mm ²
Průřez tuhého vodiče (RE)	6 - 70 mm ²
Průřez tuhého vodiče (SE)	6 - 70 mm ²

Rozměry

Výška	312 mm
Šířka	50 mm

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano