



MZ523N

Bobina lancio di corrente 230V 50Hz 1 modulo DIN

Caratteristiche tecniche

Potenza

Assorbimento potenza di spunto	5 VA
--------------------------------	------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 55 °C
-------------------------	-------------

Condizioni di impiego

Tensione di comando AC	230 - 230 V
Tensione di comando DC	0 - 0 V
Tensione di isolamento nominale Ui	6000 V
Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tensione nominale in DC	0 - 0 V

Serie

Larghezza	17,50 mm
Profondità	68 mm

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si