



MZ523N

**Bobina A Lancio Di Corrente Per Salvamotori 230 V Ac 1 M. Din**

**Caratteristiche tecniche**

**Potenza**

Assorbimento potenza di spunto	5 VA
--------------------------------	------

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-25 - 55 °C
-------------------------	-------------

**Condizioni di impiego**

Tensione di comando AC	230 - 230 V
Tensione di comando DC	0 - 0 V
Tensione di isolamento nominale Ui	6000 V
Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tensione nominale in DC	0 - 0 V

**Serie**

Larghezza	17,50 mm
Profondità	68 mm

**Numero di moduli**

Numero di moduli	1
------------------	---

**Sostenibilità**

Senza alogenri	Si
Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si