



MZ523N

Disparador por emissão 230V 50Hz 1M

Características técnicas

Potência

Consumo à chamada	5 VA
-------------------	------

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 55 °C
------------------------------	-------------

Tensão

Tensão de comando AC	230 - 230 V
----------------------	-------------

Tensão de comando DC	0 - 0 V
----------------------	---------

Tensão nominal de isolamento Ui	6000 V
---------------------------------	--------

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
------------------------------------	-------------

Tensão nominal de funcionamento em DC	0 - 0 V
---------------------------------------	---------

Dimensões

Largura	17,50 mm
---------	----------

Profundidade	68 mm
--------------	-------

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
-------------------	-----

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----