



MZ523N

**Disparador por emissão 230V 50Hz 1M**

**Características técnicas**

**Potência**

Consumo à chamada	5 VA
-------------------	------

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-25 - 55 °C
------------------------------	-------------

**Tensão**

Tensão de comando AC	230 - 230 V
----------------------	-------------

Tensão de comando DC	0 - 0 V
----------------------	---------

Tensão nominal de isolamento Ui	6000 V
---------------------------------	--------

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
------------------------------------	-------------

Tensão nominal de funcionamento em DC	0 - 0 V
---------------------------------------	---------

**Dimensões**

Largura	17,50 mm
---------	----------

Profundidade	68 mm
--------------	-------

**Capacidade**

Número de módulos	1
-------------------	---

**Sustentabilidade**

Livre de halógenio	Sim
--------------------	-----

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----