



MZ523N

Naponski okidač za motorne zaštitne sklopke 230V AC

Tehničke karakteristike

Snaga

Potezna snaga	5 VA
---------------	------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-25 - 55 °C
-------------------	-------------

Napon

Upravljački napon AC	230 - 230 V
Upravljački napon DC	0 - 0 V
Nazivni izolacijski napon Ui	6000 V
Nazivni radni napon Ue	230 - 230 V
Nazivni radni napon DC	0 - 0 V

Dimenzije

Širina	17,50 mm
Dubina	68 mm

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da