



MZ523N

Pracovní spoušť motorového spouštěč 230V AC

Technické vlastnosti

Výkon

Spotřeba při ovládání	5 VA
-----------------------	------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 55 °C
------------------	-------------

Napětí

Ovládací napětí AC	230 - 230 V
Ovládací napětí DC	0 - 0 V
Jmenovité izolační napětí	6000 V
Provozní napětí AC	230 - 230 V
Provozní napětí při trvalém provozu	0 - 0 V

Rozměry

Šířka	17,50 mm
Hloubka	68 mm

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano