



MZ523N

ΠΗΝΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς

Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου 5 VA

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -25 - 55 °C

Τάση

Τάση εντολής AC 230 - 230 V

Τάση εντολής DC 0 - 0 V

Ονομαστική τάση μόνωσης U_i 6000 V

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e 230 - 230 V

Ονομαστική τάση λειτουργίας σε DC 0 - 0 V

Διαστάσεις

Πλάτος 17,50 mm

Βάθος 68 mm

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 1

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι