



MZ523N

ΠΗΝΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς

Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου	5 VA
--	------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 55 °C
-------------------------	-------------

Τάση

Τάση εντολής AC	230 - 230 V
Τάση εντολής DC	0 - 0 V
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui	6000 V
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue	230 - 230 V
Ονομαστική τάση λειτουργίας σε DC	0 - 0 V

Διαστάσεις

Πλάτος	17,50 mm
Βάθος	68 mm

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι