



LU504

Portafusibile Sezionabile L38 UI 30 A 10.3X38 Mm 3 Poli+N 4 M. Din

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	77 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	75 mm

Architettura

Numero di poli	4
----------------	---

Corrente

Corrente nominale	32 A
Corrente nominale della cartuccia del fusibile	2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A 32 A

Numero di moduli

Numero di moduli	4
------------------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN
--------------	-----------

Potenza

Potenza dissipata totale	2,80 W
--------------------------	--------

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	690 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Fusibile

Taglia del fusibile	10 x 38
---------------------	---------

Porta / coperchio

Bloccabile	No
------------	----