



LNH1TM

Doorverbindingsmes NHM-I

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	250 A
-----------------	-------

Zekering

Zekeringsgrootte	NH1
------------------	-----

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	3,50 W
----------------------------------	--------

Afmetingen

Hoogte	50 mm
--------	-------

Breedte	20 mm
---------	-------

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	gG
-------------------------	----

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
--------------	----

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----