



LNH1TM

Doorverbindingsmes NHM-I

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	250 A
-----------------	-------

Zekering

Zekeringsgrootte	NH1
------------------	-----

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	3,50 W
----------------------------------	--------

Afmetingen

Hoogte	50 mm
Breedte	20 mm

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	gG
-------------------------	----

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja