



48047004

**Steckdose SCHUKO/USB A-C K.x, edelstahl matt, lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
Ausgangstrom	3000 mA

**Spannung**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V
Ausgangsspannung	4,75 - 5,25 V

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	5 - 35 °C
--------------------	-----------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Leistung**

Ausgangsleistung	15 W
Leistungsaufnahme standby	0,05 W

**Werkstoff**

Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Edelstahl Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	45 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm
Einbautiefe	32 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Konnektivität**

Anschlussart	Steckanschluss
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung
Anschluss-/Steckertyp USB	AC

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK02
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Abdeckung	Zentralplatte
Steckverbinder/Buchsen	Mit USB-Buchsen Typ A + Typ C
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja