



FQU125

Utanpåliggande fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Fjällvit , Al/Cu 6-50 mm².

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	810 mm
Bredd	585 mm
Djup	220 mm

Utrustning

Antal mätarplatser <=63 A	1
Antal platser för TRE räkning med 3-punkts fixering	0

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP23
Skyddsklass	Isoleringsklass I

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----