



LNH4TMM

Doorverbindingsmes NHM-4A-M

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 1600 A

Zekering

Zekeringsgrootte NH4a

Afmetingen

Hoogte 96 mm

Breedte 50 mm

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek gG

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja