



MZ528N

Podnaponski okidač za motornu zaštitnu sklopku 230V AC

Tehničke karakteristike

Snaga

Potezna snaga 5 VA

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -25 - 55 °C

Napon

Upravljački napon AC 230 - 230 V

Upravljački napon DC 0 - 0 V

Nazivni izolacijski napon U_i 6000 V

Vrsta napajanja AC

Funkcije

Odgođeno Ne

Dimenzije

Širina 17,50 mm

Dubina 68 mm

Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da