



MZ528N

Underspanningsutlösare

Tekniska egenskaper

Ström

Absorberad startström 5 VA

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -25 - 55 °C

Spänning

Styrspänning AC 230 - 230 V

Styrspänning DC 0 - 0 V

Nominell isolationsspänning U_i 6000 V

Typ av matarspänning AC

Funktioner

Fördröjd Nej

Dimensioner

Bredd 17,50 mm

Djup 68 mm

Hållbarhet

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja