




MZ528N

Розчіплювач мінімальної напруги для автоматів захисту двигуна 230В

Технічні характеристики

Потужність

Пускова потужність, що поглинається	5 VA
-------------------------------------	------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Напруга

Командна напруга AC	230 - 230 V
Командна напруга DC	0 - 0 V
Номінальна напруга ізоляції Ui	6000 V
Тип напруги живлення	AC

Розміри

Ширина	17,50 mm
Глибина	68 mm

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes