



LF580G

Cilindrični osigurač 22x58 gG 80A

Tehničke karakteristike

Osigurač

Karakteristike osigurača	gG
Veličina osigurača	22 x 58

Električna struja

Nazivna struja	80 A
----------------	------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri I _N	7,80 W
---	--------

Glavne električne karakteristike

Nazivna kratkospojna prekidna moć I _{cn} AC prema IEC 60898-1	120 kA
--	--------

Napon

Vrsta napajanja	AC
Nazivni napon	500 - 500 V

Arhitektura

Krivulja	C
----------	---

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da