



LVZVS

V-Klemme NH1-3, Stahl, mit Einschubhalterung, Verschluss nicht abnehmbar (SET=3Stk)

Technische Eigenschaften

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	35 - 300 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	35 - 300 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RM)	35 - 300 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (SM)	50 - 240 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RE)	35 - 300 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (SE)	50 - 300 mm ²

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	25 - 25 Nm
----------------------	------------

Abmessungen

Höhe	33 mm
Breite	38 mm
Tiefe	33 mm

Kabel

Werkstoff Kabel	Kupfer Aluminium
-----------------	---------------------