



LVZVS

Stalen V-klem max. 240 mm² (set à 3 stuks)

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	35 - 300 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	35 - 300 mm ²
Doorsnede massieve geleider (RM)	35 - 300 mm ²
Doorsnede massieve geleider	50 - 240 mm ²
Doorsnede massieve geleider (RE)	35 - 300 mm ²
Doorsnede massieve geleider (SE)	50 - 300 mm ²

Installatie, montage

Aandraaimoment	25 - 25 NM
----------------	------------

Afmetingen

Hoogte	33 mm
Breedte	38 mm
Diepte	33 mm

Kabel

Materiaal kabel	Koper Aluminium
-----------------	--------------------