




LVZVS

**Stalen V-klem max. 240 mm<sup>2</sup> (set à 3 stuks)**

**Technische eigenschappen**

**Aansluiting**

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader   | 35 - 300 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede massieve ader  | 35 - 300 mm <sup>2</sup> |
| Doorsnede massieve geleider (RM) | 35 - 300 mm <sup>2</sup> |
| Doorsnede massieve geleider      | 50 - 240 mm <sup>2</sup> |
| Doorsnede massieve geleider (RE) | 35 - 300 mm <sup>2</sup> |
| Doorsnede massieve geleider (SE) | 50 - 300 mm <sup>2</sup> |

**Installatie, montage**

|                |            |
|----------------|------------|
| Aandraaimoment | 25 - 25 NM |
|----------------|------------|

**Afmetingen**

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 33 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Diepte  | 33 mm |

**Kabel**

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Materiaal kabel | Koper<br>Aluminium |
|-----------------|--------------------|