



LF404G

Fusível 14x51 gG 4A 690V

Características técnicas

Fusível

Características do fusível	gG
Dimensão do fusível	14 x 51

Corrente elétrica

Corrente nominal	4 A
------------------	-----

Potência

Potência total dissipada em IN	1 W
--------------------------------	-----

Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1	80 kA
---	-------

Tensão

Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
Tensão nominal	690 - 690 V

Arquitetura

Curva	C
-------	---

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim