



LNHOTM

## Doorverbindingsmes NHM-0

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 160 A |
|-----------------|-------|

#### Zekering

|                  |     |
|------------------|-----|
| Zekeringsgrootte | NH0 |
|------------------|-----|

#### Vermogen

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 3,50 W |
|----------------------------------|--------|

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 79 mm |
| Breedte | 15 mm |

#### Uitvoering

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Afschakelkarakteristiek | gG |
|-------------------------|----|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |