



47206096

Steckdosen-Kombination SCHUKO 2fach mit Rahmen Q.3 anth

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Anthrazit

RAL Nummer 7021

Glanzgrad Samt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Lackiert

Abmessungen

Höhe 80,50 mm

Tiefe 49,50 mm

Einbautiefe 32 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

Anzahl Module 2

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK02

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte

Abdeckung Zentralplatte

Verdrahtung 2x 1-fach, durchverdrahtet

Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz

Anschlussart Mit Steckklemme

Geeignet für

Q.x
