



47206096

#### Steckdosen-Kombination SCHUKO 2fach mit Rahmen Q.3 anth

##### Technische Eigenschaften

###### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

###### Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

###### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

###### Werkstoff

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7021
Glanzgrad	Samt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Lackiert

###### Abmessungen

Höhe	80,50 mm
Tiefe	49,50 mm
Einbautiefe	32 mm

###### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

###### Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung

###### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

###### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

###### Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

###### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK02
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

###### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

###### Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Verdrahtung	2x 1-fach, durchverdrahtet
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme

**Geeignet für**

Q.x