



18907912V

Sockeldosa med 2-vägs vägguttag lågt, S.1, Vit

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Elektrisk ström

Märkström	16 A
-----------	------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Dimensioner

Djup	22,80 mm
------	----------

Antal enheter	1
---------------	---

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Utan skyddskontakt - Ojordade
--------------------------	-------------------------------

Roterad centralinsats	Nej
-----------------------	-----

Med gångjärnslock	Nej
-------------------	-----

Med signallampa	Nej
-----------------	-----

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Säkerhet

Petskyddad	Ja
------------	----

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Text

Präglad	Utan symbol
---------	-------------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----