



LF304G

Cilindrični osigurač 10x38 gG 4A

Tehničke karakteristike

Osigurač

Karakteristike osigurača	gG
Veličina osigurača	10.3 x 38

Električna struja

Nazivna struja	4 A
----------------	-----

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	0,70 W
-----------------------------	--------

Glavne električne karakteristike

Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1	120 kA
--	--------

Napon

Vrsta napajanja	AC
Nazivni napon	500 - 500 V

Arhitektura

Krivulja	C
----------	---

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da