



LF425G

Sicherungseinsatz 14x51mm gG 25A

Technische Eigenschaften

Sicherung

Sicherungscharakteristik	gG
Sicherungsgröße	14 x 51

Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
Nennausschaltvermögen I _n bei 500 V AC IEC 60269-2	120 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	3,30 W
---------------------------------------	--------

Elektrische Hauptattribute

Bemessungsschaltvermögen I _{cn} nach IEC 60898-1	80 kA
---	-------

Spannung

Versorgungsspannungsart	AC
Nennspannung	690 - 690 V

Architektur

Auslösecharakteristik	C
-----------------------	---

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja