



LF425G

Zekering CHT 14-25 A Ø 14 x 51 mm

Technische karakteristieken

Zekering

| | |
|--------------------|---------|
| Kenmerken zekering | gG |
| AT_FuseSize | 14 x 51 |

Elektrische Stroom

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 25 A |
|-----------------|------|

Vermogen

| | |
|----------------------------------|--------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 3,30 W |
|----------------------------------|--------|

Belangrijkste elektrische eigenschappen

| | |
|---|-------|
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn AC volgens IEC60898-1 | 80 kA |
|---|-------|

Spanning

| | |
|-------------------|-------------|
| Type voeding | AC |
| Nominale spanning | 690 - 690 V |

Architectuur

| | |
|-------|---|
| Curve | C |
|-------|---|

Duurzaamheid

| | |
|---------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform | Ja |