



LF425G

**Zekering CHT 14-25 A Ø 14 x 51 mm**

**Technische eigenschappen**

**Zekering**

Kenmerken zekering	gG
Zekeringsgrootte	14 x 51

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	25 A
-----------------	------

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN	3,30 W
----------------------------------	--------

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

Nom. kortsluitafschakelvermogen I <sub>cn</sub> volgens IEC 60898-1	80 kA
---	-------

**Spanning**

Type voeding	AC
Nominale spanning	690 - 690 V

**Uitvoering**

Afschakelkarakteristiek	C
-------------------------	---

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja