



LU502

Portafusibile UL 10.3X38 2P 2 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	77 mm
Larghezza	35 mm
Profondità	75 mm

Architettura

Numero di poli	2
Numero di poli	2P

Corrente

Corrente nominale	32 A
Corrente nominale della cartuccia del fusibile	2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A 32 A

Numero di moduli

Numero di moduli	2
------------------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	2 - 2 Nm
Montaggio su	Guida DIN

Potenza

Potenza dissipata totale	1,40 W
--------------------------	--------

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	690 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	2,5 - 10,0 mm ²
---	----------------------------

Fusibile

Taglia del fusibile	10 x 38
---------------------	---------

Porta / coperchio

Bloccabile	No
------------	----