



LU503

Sicherungselement 3P UL 690V L38 3PLE

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	77 mm
Breite	52,50 mm
Tiefe	75 mm

Architektur

Polanzahl	3
Polart	3P

Elektrischer Strom

Nennstrom	32 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A 32 A

Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2,10 W
---------------------------------------	--------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Spannung

Isolationsspannung U_i	690 V
Versorgungsspannungsart	AC

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Sicherung

Sicherungsgröße	10 x 38
-----------------	---------

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Nein
--------------	------