



LU503

Portafusibile UL 10.3X38 3P 3 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	77 mm
Larghezza	52,50 mm
Profondità	75 mm

Architettura

Numero di poli	3
Numero di poli	3P

Corrente

Corrente nominale	32 A
Corrente nominale della cartuccia del fusibile	2 A
	4 A
	6 A
	8 A
	10 A
	12 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A

Numero di moduli

Numero di moduli	3
------------------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN
--------------	-----------

Potenza

Potenza dissipata totale	2,10 W
--------------------------	--------

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	690 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Fusibile

Taglia del fusibile	10 x 38
---------------------	---------

Porta / coperchio

Bloccabile	No
------------	----