



LU503

Zekeringhouder L38 3-polig 32 A, 3 modulen

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	77 mm
Breedte	52,50 mm
Diepte	75 mm

Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	32 A
Nominale stroom van smeltpatroon	2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A 32 A

Capaciteit

Aantal modulen	3
----------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	2,10 W
----------------------------------	--------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	690 V
Type voeding	AC

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Zekering

Zekeringsgrootte	10 x 38
------------------	---------

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Nee
----------------	-----

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----