



LU501

Zekeringhouder L38 1-polig 32 A, 1 module

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	77 mm
Breedte	18 mm
Diepte	75 mm

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	32 A
Nominale stroom van smeltpatroon	2 A
	4 A
	6 A
	8 A
	10 A
	12 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	2 - 2 NM
Gemonteerd op	DIN-rail

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	0,70 W
----------------------------------	--------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	690 V
Type voeding	AC

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	2,5 - 10,0 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	2,5 - 10,0 mm ²

Zekering

Zekeringsgrootte	10 x 38
------------------	---------

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Nee
----------------	-----