



LVZK

Railcontacthaken voor NH1-3 verticale patroonlastscheiderstroken (set à 3 stuks)

Technische eigenschappen

Afmetingen

Dikte rail	5 - 10 mm
Hoogte	17 mm
Breedte	36,50 mm
Diepte	42,50 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1600 A
Maximum vermogen	630 A

Teksten

Montagewijze	Geschikt voor vlakke rail
--------------	---------------------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja